

ELECTRODO DE PH DE DOBLE REFERENCIA



Sus aplicaciones consisten en: soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cremas, cosméticos, lúpulos / cerveza, lacas, licores, sustancias con baja actividad iónica, leche, medios acuosos, petróleo, pinturas, pegamentos, alto contenido de sólidos, suspensiones, temperaturas altas o variables, melaza, miel, alta viscosidad, yoghurt, leche cuajada, uso general

Catálogo	Rango	Temperatura de uso	Cuerpo	Dimensiones	Presión Máx. de uso	Descripción	Tipo de conexión
CONDUC-02-3B	0 a 14.00 pH	0 a 100°C	Vidrio	12mm diámetro x 110mm largo. 1m cable	1kg / cm ²	Doble referencia	BNC ó STD